


Zařízení a Izolátorová technologie - Izolátorové pracoviště

KYVNÁ DVÍŘKA

Kyvná dvířka slouží pro přesunutí materiálu mimo komory bez kontaminace obsluhy. Uvnitř komory je kyvný uzavírací mechanismus. Mimo komoru vyčnívá tubus, na který je navlečená hadicová fólie pro odebírání potřebného materiálu. Jako volitelné příslušenství je svářecí lišta, pomocí které se navlečená hadicová fólie hermeticky zatavuje, aby nedošlo ke kontaminaci obsluhy. Dvířka jsou vyráběna v pravá nebo levo variantě podle strany komory, kde budou umístěna. Vnitřní část kyvného mechanismu je těsněna pomocí statického těsnění. Na dvířkách jsou použity materiály AISI316L, bezpečnostní sklo, POM-C FDA CRF.177.2470 a silikonové těsnění splňující FDA CRF.177.2600.

Zařízení a Izolátorová technologie - Izolátorové pracoviště

KYVNÁ DVÍŘKA

S1: Typové značení dvířek

510.52: typové označení dvířek

S2: Volba rozměrové řady

170: vnitřní světlý průměr 170mm

300: vnitřní světlý průměr 300mm

V této kategorii se volí vnitřní světlý průměr

S3: Volba varianty otevírání

L: levá stěna korpusu

R: pravá stěna korpusu

V této kategorii se volí, na které straně budou kyvná dvířka umístěna

S4: Volba svářecí lišty

N: svářecí lišta není požadována

Y: svářecí lišta je požadována

V této kategorii se volí dodání svářecí lišty pro danou rozměrovou řadu, zda-li se bude požadovat nebo nebude