


kat. č. 550.40

Digestoře

ODSÁVACÍ RAMENA



Odsávací ramena se používají v oborech, kde je požadavek na lokální odsávání nežádoucích látek, jako jsou laboratoře, nemocnice, chemický průmysl, farmaceutický průmysl. Rozměrová řada o dimenzi Ø100mm je určena pro objemy vzduchu mezi 140 až 400m³/h.

V materiálovém provedení "CR" (chemicky odolný), je kloub i potrubí vyrobeno z velmi odolného polypropylenu (PP). Je vhodný pro použití v agresivním prostředí s využitím silných chemikálií.


V materiálové provedení "AS", je schváleno pro použití v Ex-oblastech (ATEX) a v ESD-oblastech.

Ex prostředí (ATEX oblastech) podle norem EN 13463-1:2001 bodě 13.3.4.7 a IEC 61340-4-1:2003, a proto jsou označeny EX II GD.

V ESD oblastech jak dásnkého DELTA a německou BAM dle IEC 61340-5-1 a IEC 61340-4-1.

Antistatické odsávací ramena jsou dodávány s zemnicím drátem pro EX oblasti. Pro ESD oblasti je uzemňovací drát 1M Ω odporem je dodáván samostatně.

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE



TECHNICKÁ DATA

Typové označení

typové označení odsávacích ramen

Způsob použití

hořlaviny

kyseliny a louhy

Volba materiálového provedení

hliník

antistatický polypropylen

chemicky odolný polypropylen

Způsob uchycení ramene

na strop (podhled)

na stěnu

Celková délka ramena

maximální délka 1185mm

maximální délka 1370mm

maximální délka 1710mm

maximální délka 2130mm

V této kategorii se volí, jakou celkovou délku bude mít rameno.
Maximální délka 1710mm obsahuje jednu plynovou pružinu.
Maximální délka 2130mm obsahuje dvě plynové pružiny.
Rameno obsahuje 3 ohybové klouby.

Volba dymníku

obdelníkový tvar o rozměrech 420 x 280mm, PETG, transparentní provedení

obdelníkový tvar o rozměrech 420 x 280mm, antistatický PP, černé provedení

obdelníkový tvar o rozměrech 420 x 280mm, chemicky odolný PP, bílé provedení

nebude použit

Volba alarmu proudění

Ne

Ano

Volba kabinetu (pracovní skříň)

kabinet o rozměrech 1000 x 600 x 960 mm, vyroben z transparentního plastu

kabinet o rozměrech 1000 x 600 x 710 mm, vyroben z transparentního plastu

nebude použit