

Forclean - Doplnky

SIGNALIZACE DO ZÁRUBNÍ



Systém elektronické signalizace stavu dveří umožňuje personálu čistých prostor dodržovat předepsaný provozní režim pohybu osob a materiálu. Sestává ze dvou nebo více signalizačních skříněk, umístěných v blízkosti dveří čistého prostoru nad podhledem. Pro blokaci dveří lze použít elektronickou signalizaci doplněnou o elektromagnetický zámek.

Forclean - Doplnky

SIGNALIZACE DO ZÁRUBNÍ

S0: Značení signalizace

111.02/B: Signalizace – typová řada DSL-BSL model 2014

S1: Typ zobrazovače

B: Zobrazovač BLOCK (ForClean)

D: Nízkopříkonový zobrazovač s dvoubarevnými LED

P: PD zobrazovač s tlačítkem

S2: Typ analogové komunikace

A: Jednookruhová

B: Dvouokruhová - univ.

C: Univerzál - dvouokruhová

S3: Snímání polohy dveří

U: 1x opto + kontakt

W: Všechny možnosti

Kontakt nebo indukční snímač

1: 1 optosnímač

2: 2 optosnímače

S4: Výstupní relé

D - výstupní relé 2: V - ventilátor

D - výstupní relé 2: S - start systém

D - výstupní relé 2: M - monitor alarmu

D - výstupní relé 2: A - alarm

D - výstupní relé 2: D - dveře

D - výstupní relé 2: Z - zámek

V - tranzistorový výstup: V - ventilátor

V - tranzistorový výstup: S - start systém

V - tranzistorový výstup: M - monitor alarmu

V - tranzistorový výstup: A - alarm

V - tranzistorový výstup: D - dveře

V - tranzistorový výstup: Z - zámek

Z - výstupní relé 1: V - ventilátor

Z - výstupní relé 1: S - start systém

Z - výstupní relé 1: M - monitor alarmu

Z - výstupní relé 1: A - alarm

Z - výstupní relé 1: D - dveře

Z - výstupní relé 1: Z - zámek

Forclean - Doplnky

SIGNALIZACE DO ZÁRUBNÍ

S5: Speciální modifikace

D: Deblokace

M: Posuvné dveře

P: Propust s proměn. časem

T: Odmykací tlačítko

V: Ventilace

Bez specifikace

1: Externí „Y“